FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Portafusible fotovoltaico para aplicaciones fotovoltaicas

- Para su uso en las DC combiner boxes fotovoltaicas de hasta 1500V
- Montaje en carril DIN
- Para utilizar con eslabones fusible cilíndricos de 30A hasta 80A de 22x58mm gPV

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Soporte del fusible, 1500 V, 22x58, \sin LED
Código	400003740
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Cantidad	6 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos 1

Weidmüller **₹**

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	76.8 mm	Profundidad (pulgadas)	3.0236 inch
Altura	126 mm	Altura (pulgadas)	4.9606 inch
Anchura	35.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.4016 inch
Peso neto	100 g		

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max. 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión del portafusible

Número de conexiones	2	Longitud de desaislado	14 mm
Par de apriete, max.	2.8 Nm	Par de apriete, min.	2 Nm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material del conductor	Cobre
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 17	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1 mm²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, m	1 mm² ín.	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, m	1 mm² ín.	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	35 mm²
Sección transversal de conductor, núcl rígido, mín.	eo1 mm²	Sección transversal de conductor, núc rígido, máx.	leo35 mm²

Datos técnicos del portafusible

portafusible	22 x 58 mm	Color	blanco
Indicación	sin LED	Soporte del fusible (porta fusibles)	giratorio
Corriente máx.	80 A	Número de potenciales	1
Disipación de energía, máx.	12.5 W	Carril de montaje	TS 35
Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría de sobretensión	III
Tipo de montaje	TS 35		

Clasificaciones

EC000899	ETIM 7.0	EC000899
EC000899	ETIM 9.0	EC000899
EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
27-25-01-13		
	EC000899 EC000899 27-14-11-16 27-14-11-16 27-25-01-13	EC000899 ETIM 9.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0

Fecha de creación 08.11.2025 09:29:33 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

22x58 gPV



Datos generales para pedido

Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5	Versión
Código	2865970000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5	Versión
Código	4000003732	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5	Versión
Código	4000003733	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5	Versión
Tipo Código	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5 4000003734	Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
•		
Código	400003734	
Código GTIN (EAN)	4000003734 8430243427166	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
Código GTIN (EAN) Cantidad	4000003734 8430243427166 10 ST	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
Código GTIN (EAN) Cantidad	400003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN)	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST FUSE WSFL 22X58 75A 1K5	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A Versión
Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad Tipo Código Código	4000003734 8430243427166 10 ST FUSE WSFL 22X58 70A 1K5 2873890000 4064675647652 10 ST FUSE WSFL 22X58 75A 1K5 28709000000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A Versión Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A Versión

Versión del catálogo / Dibujos