

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Portafusible fotovoltaico para aplicaciones fotovoltaicas

- Para su uso en las DC combiner boxes fotovoltaicas de hasta 1500V
- Montaje en carril DIN
- Para utilizar con eslabones fusible cilíndricos de 30A hasta 80A de 22x58mm gPV

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Soporte del fusible, 1500 V, 22x58, sin LED
Código	4000003740
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Cantidad	6 Pieza

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	76.8 mm
Altura	126 mm
Anchura	35.6 mm
Peso neto	100 g

Profundidad (pulgadas)	3.0236 inch
Altura (pulgadas)	4.9606 inch
Anchura (pulgadas)	1.4016 inch

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C

Temperatura permanete de trabajo, max. 90 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión del portafusible

Número de conexiones	2
Par de apriete, max.	2.8 Nm
Tipo de conexión	Conección brida-tornillo
Sección de conexión del conductor AWG 17	AWG 17
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	1 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	1 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	1 mm ²

Longitud de desaislado	14 mm
Par de apriete, min.	2 Nm
Material del conductor	Cobre
Sección de conexión del conductor AWG 2	AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	35 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	35 mm ²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	35 mm ²

Datos técnicos del portafusible

portafusible	22 x 58 mm
Indicación	sin LED
Corriente máx.	80 A
Disipación de energía, máx.	12.5 W
Sobretensión de choque nominal	6 kV
Tipo de montaje	TS 35

Color	blanco
Soporte del fusible (porta fusibles)	giratorio
Número de potenciales	1
Carril de montaje	TS 35
Categoría de sobretensión	III

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899
ECLASS 15.0	27-25-01-13

ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 14.0	27-25-01-13

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

22x58 gPV



Datos generales para pedido

Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Versión
Código	2865970000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Versión
Código	4000003732	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Versión
Código	4000003733	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Versión
Código	4000003734	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Versión
Código	2873890000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Versión
Código	2870900000	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
Cantidad	10 ST	