

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Portafusible fotovoltaico para aplicaciones fotovoltaicas

- Para su uso en las DC combiner boxes fotovoltaicas de hasta 1500V
- Montaje en carril DIN
- Para utilizar con eslabones fusible cilíndricos de 30A hasta 80A de 22x58mm gPV

### Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Soporte del fusible, 1500 V, 22x58, sin LED
Código	<a href="#">4000003740</a>
Tipo	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
Cantidad	6 Pieza

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	76.8 mm	Profundidad (pulgadas)	3.0236 inch
Altura	126 mm	Altura (pulgadas)	4.9606 inch
Anchura	35.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.4016 inch
Peso neto	100 g		

### Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 90 °C
--	---

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Conexión del portafusible

Número de conexiones	2	Longitud de desaislado	14 mm
Par de apriete, max.	2.8 Nm	Par de apriete, min.	2 Nm
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material del conductor	Cobre
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 17	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	1 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	35 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	1 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	35 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	1 mm <sup>2</sup>	Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	35 mm <sup>2</sup>

### Datos técnicos del portafusible

portafusible	22 x 58 mm	Color	blanco
Indicación	sin LED	Soporte del fusible (porta fusibles)	giratorio
Corriente máx.	80 A	Número de potenciales	1
Disipación de energía, máx.	12.5 W	Carril de montaje	TS 35
Sobretensión de choque nominal	6 kV	Categoría de sobretensión	III
Tipo de montaje	TS 35		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

## FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### 22x58 gPV



### Datos generales para pedido

Tipo	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">2865970000</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">4000003732</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">4000003733</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">4000003734</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">2873890000</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
Cantidad	10 ST	
Tipo	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	Versión
Código	<a href="#">2870900000</a>	Fotovoltaico, Pieza para fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
Cantidad	10 ST	