



El perfil RS 80 ofrece una amplia gama de opciones de montaje, ya que permite tanto el montaje en carril como el montaje en pared. Esto permite una adaptación flexible a tus condiciones y requisitos espaciales. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad.

Otra ventaja del perfil RS80 es que se puede cortar a medida de forma individual. Esto te permite configurar el sistema a medida, adaptándolo exactamente a tus necesidades.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Accesorios, Tornillo de cabeza ranurada en cruz |
| Código | 4011200000 |
| Tipo | LKSC M2,9X13VZ |
| GTIN (EAN) | 4032248415014 |
| Cantidad | 100 Pieza |

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5.6 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2205 inch |
| Altura | 5.6 mm | Altura (pulgadas) | 0.2205 inch |
| Anchura | 15.1 mm | Anchura (pulgadas) | 0.5945 inch |
| Peso neto | 0.65 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

| | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| Superficie | otros | Material básico | Acero |
| Índice de resistencia al encaminamiento ≥ 600 eléctrico (CTI) | | | |

Datos generales

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|------|
| Color | gris | Tipo de protección | IP20 |
| Carta de colores (similar) | RAL 7035 | Capacidad de sellado | No |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

