

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El perfil RS 80 ofrece una amplia gama de opciones de montaje, ya que permite tanto el montaje en carril como el montaje en pared. Esto permite una adaptación flexible a tus condiciones y requisitos espaciales. Para componentes especialmente pesados, se pueden utilizar pies de bloqueo adicionales para mejorar la estabilidad.

Otra ventaja del perfil RS80 es que se puede cortar a medida de forma individual. Esto te permite configurar el sistema a medida, adaptándolo exactamente a tus necesidades.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Tornillo de cabeza ranurada en cruz
Código	4011200000
Tipo	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	5.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2205 inch
Altura	5.6 mm	Altura (pulgadas)	0.2205 inch
Anchura	15.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.5945 inch
Peso neto	0.65 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Superficie otros Material básico Acero
 Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 600

Datos generales

Color gris Tipo de protección IP20
 Carta de colores (similar) RAL 7035 Capacidad de sellado No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

