

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	RIDERSERIES, Relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Conexión enchufable
Código	4064580000
Tipo	RCH310024
GTIN (EAN)	4032248412655
Cantidad	20 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-06-30T00:00:00+02:00

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E522350

Dimensiones y pesos

Profundidad	25.5 mm	Profundidad (pulgadas)	1.0039 inch
Altura	29 mm	Altura (pulgadas)	1.1417 inch
Anchura	12.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.4961 inch
Peso neto	18 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus)	E522350
-------------------------------	---------

Lado de mando

Indicador de estado	No
---------------------	----

Lado de carga

Tipo de contacto	1 CO contact (AgNi)
------------------	---------------------

Datos generales

Color	transparente
-------	--------------

Coordinación de aislamiento

Tipo de protección	IP40
--------------------	------

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (VDE)	40015457	Núm. de certificación (cURus)	E522350
-----------------------------	----------	-------------------------------	---------

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		