


RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.

Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20 Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

Datos generales para pedido

Versión	Aplicación del cierre Field Power®, Junta plegable, IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente, EPDM
Código	4323210000
Tipo	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
Cantidad	10 Pieza

RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	18 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7087 inch
Altura	33.8 mm	Altura (pulgadas)	1.3307 inch
Anchura	46.7 mm	Anchura (pulgadas)	1.8386 inch
Peso neto	25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...85 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Material básico	EPDM	Silicona	No
Color	negro	Diseño	Junta plegable
Tipo de protección	IP65 con carcasa correspondiente, IP65, con la caja correspondiente	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Posición de montaje, instrucciones de montaje	en la ranura de sellado FieldPower®	Tipo de conductores	redondo
Diámetro del cable exterior, mín.	9 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	11 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		