


DG D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las soluciones de cableado inteligentes permiten ahorrar tiempo y dinero.

El sistema modular FieldPower® contiene la solución adecuada para cada tarea de cableado.

Aislamientos plegables para el uso de cables prefabricados

Aislamientos disponibles con tuercas de conexión M16 y M20 Posibilidad de integrar dispositivos de operación y señalización en el aislamiento

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Aplicación del cierre Field Power®, Junta en blanco, IP65, con la caja correspondiente, EPDM |
| Código | 4323240000 |
| Tipo | DG D0 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248641246 |
| Cantidad | 10 Pieza |

DG D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 18 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.7087 inch |
| Altura | 33.8 mm | Altura (pulgadas) | 1.3307 inch |
| Anchura | 46.7 mm | Anchura (pulgadas) | 1.8386 inch |
| Peso neto | 27 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...85 °C | Temperatura de servicio | -40 °C...85 °C |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
|---|-----------------------|

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Datos generales

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Material básico | EPDM | Silicona | No |
| Color | negro | Diseño | Junta en blanco |
| Tipo de protección | IP65, con la caja correspondiente | Grado inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Posición de montaje, instrucciones de montaje | en la ranura de sellado FieldPower® | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |