

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conexión punto a punto

- Conversión entre el conector IPC-620 a conector enchufable
- 12-22-24-34-38 pines

Datos generales para pedido

Código	6720000787
Tipo	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
Cantidad	1 Pieza

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	61 mm	Profundidad (pulgadas)	2.4016 inch
Altura	266 mm	Altura (pulgadas)	10.4724 inch
Anchura	29 mm	Anchura (pulgadas)	1.1417 inch
Peso neto	8001.53 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	12 polos	Conexión (lado campo)	Card edge
Conexión (lado de control)	Cabezal S2L de 3,5 pasos		

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Card edge
-----------------------	-----------

Especificaciones

Tensión de servicio	150 V	Corriente máxima por canal	5 A
---------------------	-------	----------------------------	-----

Aislamiento aplicado (EN50178)

Grado de polución	2
-------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

