

## RS PLC IPC-620 38-POINTS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Conexión punto a punto

- Conversión entre el conector IPC-620 a conector enchufable
- 12-22-24-34-38 pines

### Datos generales para pedido

Código	6720001225
Tipo	<a href="#">RS PLC IPC-620 38-POINTS</a>
GTIN (EAN)	4050118485813
Cantidad	1 Pieza

## RS PLC IPC-620 38-POINTS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	126 mm	Profundidad (pulgadas)	4.9606 inch
Altura	266 mm	Altura (pulgadas)	10.4724 inch
Anchura	29 mm	Anchura (pulgadas)	1.1417 inch
Peso neto	6000 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

### Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	20 polos	Conexión (lado campo)	Card edge
Conexión (lado de control)	SL 5,08		

### Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Card edge
-----------------------	-----------

### Especificaciones

Tensión de servicio	125 V	Corriente máxima por canal	3 A
Intensidad nominal total	10 A		

### Aislamiento aplicado (EN50178)

Grado de polución	2
-------------------	---

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

