

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conexión punto a punto

- Conversión entre el conector IPC-620 a conector enchufable
- 12-22-24-34-38 pines

Datos generales para pedido

Código	6720001226
Tipo	RS PLC IPC-620 24-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485820
Cantidad	1 Pieza

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	50 mm	Profundidad (pulgadas)	1.9685 inch
Altura	29 mm	Altura (pulgadas)	1.1417 inch
Anchura	266 mm	Anchura (pulgadas)	10.4724 inch
Peso neto	5014.98 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Datos de conexión

Conexión (lado campo) Card edge

Datos de conexión

Conexión (lado campo) Card edge

Especificaciones

Tensión de servicio	50 V	Corriente máxima por canal	3 A
Intensidad nominal total	10 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Grado de polución 2

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

RS PLC IPC-620 24-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

