


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**Conexión de paso**

- Conversión PLC-5 1771 a conector(es) enchufable(s)
- Tarjetas de 10, 12, 18, 21 o 40 pines

Datos generales para pedido

Código	6720001400
Tipo	SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH
GTIN (EAN)	4050118765878
Cantidad	1 Pieza

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	142 mm	Profundidad (pulgadas)	5.5905 inch
Altura	254 mm	Altura (pulgadas)	10 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	196 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento 0...50 °C Temperatura de servicio 0...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

