



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
Código	7789100080
Tipo	PAC-UNIV-HE20-F-8M
GTIN (EAN)	8430243959612
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto

940.82 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento

-10...60 °C

Temperatura de servicio

-10...50

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva

Conforme

RoHS

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Longitud de cable

8 m

apropiado para

Señales digitales

Material básico

PVC

Cable

Cable LiYY

Conector al interface

CONECTOR DE CABLE
PLANO HE10 20P

Número de polos, mín.

20 polos

Diámetro exterior

8,6 ± 1 mm

Conector al lado control

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Sección del conductor

0.25 mm²

Datos eléctricos

Corriente total, máx.

3 A

Prueba de alta tensión

1 KV/1s

Intensidad de corriente máx. por hilo

1 A

Tensión nominal

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Resistencia

≤ 80 mΩ/m

Tensión de servicio

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Capacidad conductor - conductor

300 pF/m

Capacidad conductor - apantallamiento

300 pF/m

Clasificaciones

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20