


CB 500/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 12.5 x 500 mm, Poliamida 66, 1080 N
Código	7940006079
Tipo	CB 500/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520282
Cantidad	50 Pieza

CB 500/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E317499

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.95 mm
Altura	500 mm
Anchura	12.5 mm
Peso neto	13.9 g

Profundidad (pulgadas)	0.0768 inch
Altura (pulgadas)	19.685 inch
Anchura (pulgadas)	0.4921 inch

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Diámetros de cable, max.	143 mm
Resistencia a la tracción	1080 N
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	243 lbf

Volver a abrir	No
Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Halógenos	No
Material básico	Poliamida 66
Diámetro de mazo, máx.	143 mm
Diámetro de mazo, mín.	30 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046
ECLASS 15.0	27-14-07-02

ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 14.0	27-14-07-02

CB 500/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

