

## RIM 3 110/230VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Similar a la ilustración

Módulos de protección enchufables para los zócalos portarrelés D-SERIES, con funciones de protección opcionales.

- Con LED verde

### Datos generales para pedido

Versión	D-SERIES, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 110...230 V UC, Conexión enchufable
Código	<a href="#">7940018455</a>
Tipo	RIM 3 110/230VUC
GTIN (EAN)	4032248878185
Cantidad	10 Pieza

## RIM 3 110/230VUC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E312083

### Dimensiones y pesos

Profundidad	32 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2598 inch
Altura	8.6 mm	Altura (pulgadas)	0.3386 inch
Anchura	12.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.4882 inch
Peso neto	1 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E312083

### Lado de mando

Tensión de mando nominal 110...230 V UC Indicador de estado LED verde

### Datos generales

Color negro

Componente de índice de inflamabilidad UL94 Componente Caja

Índice de inflamabilidad UL94 V-2

### Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (CSA) 80107692 Núm. de certificación (cURus) E312083

### Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Dibujos

Esquema de conexiones



Dimensional drawing

