

FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Adaptadores para migración – PLC-5.

Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas PLC-5 a otros sistemas PLC/DCS o a los módulos u-remote de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	7940125447
Tipo	FAD 1771-WA/WC SL10 M US
GTIN (EAN)	4064675209072
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Profundidad	53 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0866 inch
Altura	269 mm	Altura (pulgadas)	10.5905 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	13214.56 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C	Temperatura de servicio	-25...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	10 polos	Conexión (lado campo)	Card edge
Conexión (lado de control)	Cabezal SL 3.5		

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	Card edge	Conexión a PLC	Conector SL 3.5/F 10p
-----------------------	-----------	----------------	-----------------------

Especificaciones

Corriente máxima por canal	2 A	Intensidad nominal total	6 A
----------------------------	-----	--------------------------	-----

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 300 V AC
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.2 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

