

**SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**



**Conexión de paso**

- Conversión PLC-5 1771 a conector(es) enchufable(s)
- Tarjetas de 10, 12, 18, 21 o 40 pines

**Datos generales para pedido**

Código	7940125460
Tipo	<a href="#">SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD</a>
GTIN (EAN)	4064675256076
Cantidad	1 Pieza

## SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	144 mm	Profundidad (pulgadas)	5.6693 inch
Altura	254 mm	Altura (pulgadas)	10 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	6248 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	0...50 °C	Temperatura de servicio	0...50 °C
-------------------------------	-----------	-------------------------	-----------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## SP-RS PLC5 1771-G/H/F/FB 21CH, TIN+GOLD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

