

## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

Versión	Caja con perforaciones para roscas, 75 x 110 x 56.5, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, Taladros Lado A: 2 x M20x1,5, Taladros Lado B: 2 x M20x1,5
Código	<a href="#">8000004161</a>
Tipo	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
Cantidad	1 Pieza

## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	56.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2244 inch
Altura	75 mm	Altura (pulgadas)	2.9527 inch
Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Peso neto	340 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

### Datos del material

Superficie	no probado, brillante	Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
------------	-----------------------	-----------------	---

### Datos generales

Color	gris plata	Tipo de protección	IP66, IP67
Carta de colores (similar)	RAL 7001		

### Propiedades de montaje

Alineable	No
-----------	----

### Bases y capotas

Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	adaptado para carril equipado	
Taladros Lado C	ninguno	Taladros Lado D	ninguno
Taladros Lado A	2 x M20x1.5	adaptado para carril sin equipamiento	<a href="#">TS15 98 KLIPPON POK2 CSS</a>
Taladros Lado B	2 x M20x1.5		

### Características estándar

Producto de referencia	<a href="#">KLIPPON POK 081106</a>
------------------------	------------------------------------



### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos



## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

### Datos generales para pedido

Tipo	VP M20 EX SI 7J	Versión	
Código	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 20, 11	
GTIN (EAN)	4050118415346	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6	
Cantidad	100 ST		

### KSG BN 0 NI - Diseño niquelado con junta de neopreno



KSG está diseñado exclusivamente para la conexión de cables y conductores no armados. El prensaestopas con junta de neopreno soporta un rango de temperaturas comprendido entre -35°C y +90°C. La junta de silicona soporta un rango de temperaturas comprendido entre -60°C y +180°C. La junta tórica del prensaestopas suministrada es del mismo material. El material de junta garantiza las clases de protección IP 66 e IP 68 para una profundidad de agua de 25 metros (2,5 bar). KSG está homologado para el blindaje antideflagrante Ex d con seguridad incrementada Ex e.

### Datos generales para pedido

Tipo	KSG M20 BN 0 NI 2 G20	Versión	
Código	<a href="#">1911560000</a>	KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M	
GTIN (EAN)	4032248539604	20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max.	
Cantidad	20 ST	14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, latón, niquelado	

### Rosca externa M20



Los adaptadores de la serie ADAP ofrecen flexibilidad y versatilidad para rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	ADAP EX M20-M16	Versión	
Código	<a href="#">1737560000</a>	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, M 20 ,M	
GTIN (EAN)	4008190957599	16, IP54, laton, niquelado	
Cantidad	1 ST		