

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Caja con perforaciones para roscas, 160 x 160 x 91, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, Taladros Lado A: 4 x M20x1,5, Taladros Lado B: 4 x M20x1,5
Código	8000004164
Tipo	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	91 mm	Profundidad (pulgadas)	3.5827 inch
Altura	160 mm	Altura (pulgadas)	6.2992 inch
Anchura	160 mm	Anchura (pulgadas)	6.2992 inch
Peso neto	1302 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Datos del material

Superficie	no probado, brillante	Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
------------	-----------------------	-----------------	---

Datos generales

Color	gris plata	Tipo de protección	IP66, IP67
Carta de colores (similar)	RAL 7001		

Propiedades de montaje

Alineable	No
-----------	----

Bases y capotas

Material básico	Poliéster reforzado con fibra de vidrio	adaptado para carril equipado	KL SET 32W4 S , KL SET 38Z2.5 S
Taladros Lado C	ninguno	Taladros Lado D	ninguno
Taladros Lado A	4 x M20x1.5	adaptado para carril sin equipamiento	TS35 POK51 SET
Taladros Lado B	4 x M20x1.5		


Características estándar

Producto de referencia	KLIPPON POK 161609
------------------------	------------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Dibujos



KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accesorios

Tornillos de cierre de plástico - Ex e/i 7 Joule



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratueras, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Tipo	VP M20 EX SI 7J	Versión
Código	2066730000	VPK EX 7J (tapón ciego Ex, plástico, 7J), Tapón, cerrado, M 20, 11
GTIN (EAN)	4050118415346	mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
Cantidad	100 ST	

KSG BN O NI - Diseño niquelado con junta de neopreno



KSG está diseñado exclusivamente para la conexión de cables y conductores no armados. El prensaestopas con junta de neopreno soporta un rango de temperaturas comprendido entre -35°C y +90°C. La junta de silicona soporta un rango de temperaturas comprendido entre -60°C y +180°C. La junta tórica del prensaestopas suministrada es del mismo material. El material de junta garantiza las clases de protección IP 66 e IP 68 para una profundidad de agua de 25 metros (2,5 bar). KSG está homologado para el blindaje antideflagrante Ex d con seguridad incrementada Ex e.

Datos generales para pedido

Tipo	KSG M20 BN O NI 2 G20	Versión
Código	1911560000	KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M
GTIN (EAN)	4032248539604	20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max.
Cantidad	20 ST	14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, latón, niquelado

Rosca externa M20



Los adaptadores de la serie ADAP ofrecen flexibilidad y versatilidad para rellenar las entradas no utilizadas en equipos con clasificación Ex y mantener la protección antideflagrante Ex d y la protección de explosión de seguridad mejorada Ex e, así como los niveles de protección IP66/67/68.

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	ADAP EX M20-M16	Versión
Código	1737560000	ADAP (adaptador, extensiones y reducciones), Adaptador, M 20 ,M
GTIN (EAN)	4008190957599	16, IP54, laton, niquelado
Cantidad	1 ST	