

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

### Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Carcasa de metal, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 o equivalente, PVC, Sector: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 7.5 m
Código	<a href="#">8000005298</a>
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
Cantidad	1 Pieza

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Peso neto	1849.76 g
-----------	-----------

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3
------	--------------------------------------

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**Dibujos**

