

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | FieldPower®, conductor, Carcasa de metal, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 o equivalente, Sector: 2.5 mm ² , 2 m, 7.5 m |
| Código | 8000005298 |
| Tipo | FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248997640 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 1849.76 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |

Dibujos

