

## TS35X7.5 ST FPC 20 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 165 mm, con coliso, sin coliso, Acero, cincado, cromado
Código	<a href="#">8000037558</a>
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653229
Cantidad	20 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	165 mm	Anchura (pulgadas)	6.4961 inch
Peso neto	60 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Espesor del material	1 mm	Indicación de montaje	Montaje directo
Normas	DIN EN 60715	Superficie	cincado, cromado
Material básico	Acero	Fijación de montaje	atornillado

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		