

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 15, Anchura: 55 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado
Código	8000037599
Tipo	TS15X5 ST MPC0712 VER
GTIN (EAN)	4050118653113
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	5.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2165 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	55 mm	Anchura (pulgadas)	2.1654 inch
Peso neto	11 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Espesor del material	1 mm	Indicación de montaje	Montaje directo
Normas	DIN EN 60715	Superficie	cincado, cromado
Material básico	Acero	Fijación de montaje	atornillado

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		