

**TS15X5 ST FPC 20 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Similar a la ilustración**

Similar a la ilustración

Accesorios

**Datos generales para pedido**

Versión	Carril, TS 15, Anchura: 235 mm, sin coliso, Acero, cincado, cromado
Código	<a href="#">8000037604</a>
Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
Cantidad	20 Pieza

**TS15X5 ST FPC 20 VER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	5.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2165 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	235 mm	Anchura (pulgadas)	9.252 inch
Peso neto	28.96 g		

**Temperaturas**

Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Espesor del material	1 mm	Indicación de montaje	Montaje directo
Normas	DIN EN 60715	Superficie	cincado, cromado
Material básico	Acero	Fijación de montaje	atornillado

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		