

## TS35 MPC 1725 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 35 x 7.5, TS 35, Anchura: 98 mm, sin coliso, con coliso, Acero, cincado, cromado
Código	<a href="#">8000037607</a>
Tipo	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
Cantidad	20 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	7.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2953 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	98 mm	Anchura (pulgadas)	3.8583 inch
Peso neto	22 g		

#### Temperaturas

Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Indicación de montaje	Montaje directo	Normas	DIN EN 60715
Superficie	cincado, cromado	Material básico	Acero
Fijación de montaje	atornillado		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		