


## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.  
Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de  
enclavamiento y mucho más.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de dispositivos, Poliamida
Código	<a href="#">8000042927</a>
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Cantidad	2 Pieza

## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	2.48 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Material básico	Poliamida	Halógenos	No
Silicona	No	Color	blanco
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados
Color de impresión	negro, amarillo	Número de señalizadores por combinación	1
Procedimiento de impresión	Laser MC	Tipo de impresión	Símbolo
Versión	autoadhesivo		

### Global

Color	blanco	Tipo de producto	Señalizadores de dispositivos
Tipo	FP ENC SM 27/27 K W017	Código	8000042927
GTIN (EAN)	4050118664157	Texto descriptivo	Gerätemarkierer, MultiCard, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"

### Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados	Tipo de impresión	Símbolo
Procedimiento de impresión	Laser MC	Versión	autoadhesivo
Anchura	27 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliamida	Color de impresión	negro, amarillo
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Gerätemarkierer	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C

### Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No
-----------	----

## FP ENC SM 27/27 K W017

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Datos generales

Silicona	No	Halógenos	No
Material básico	Poliamida	Color	blanco
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**



## Accesorios

www.weidmueller.com

### Productos complementarios



SM es un señalizador MultiCard para el etiquetado de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en los soportes o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Los sistemas de señalización PrintJet CONNECT o Plotter permiten crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida de etiquetas conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Con el sistema PrintJet se consigue una calidad de impresión de alta resistencia como sustituto del grabado
- Para exigencias extremas, se recomienda la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm o 30 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	ETO SM 27/27	Versión	
Código	<a href="#">1805840000</a>		SwitchMark, Capuchón protector, 27 x 27 mm, transparente
GTIN (EAN)	4032248273577		
Cantidad	10 ST		