

Similar a la ilustración**Similar a la ilustración**

Integración, ampliación y personalización: ampliación perfecta para todas las aplicaciones

La estructura robusta de los accesorios de la nueva caja de la serie Klippon® TB permite adaptar fácilmente el dispositivo a los requisitos específicos de cada aplicación.

Guías de montaje

Las guías de montaje están disponibles en dos tamaños, lo que facilita el montaje de componentes de carreles DIN (por ejemplo, bornes o componentes electrónicos) en las cajas.

Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB (Terminal Box), Cajas, recto, Altura: 20 mm, Anchura: 163 mm, Profundidad: 10 mm, Material básico: Acero, cincado, plata
Código	8000117049
Tipo	TS20/CX10 ST ZN 3020 HOR
GTIN (EAN)	4099986829886
Cantidad	20 Pieza

TS20/CX10 ST ZN 3020 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	163 mm	Anchura (pulgadas)	6.4173 inch
Peso neto	77.69 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Indicación de montaje	Tornillo	Superficie	cincado
Material básico	Acero		

Datos generales Accesorios

Superficie	cincado	Material básico	Acero
------------	---------	-----------------	-------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Accesorios

Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versión
Código	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero,
Cantidad	1 ST	cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata