

## TAB\_SYNA\_WECHSELTADEL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nuestros SET prefabricados para el cableado de transformador de instrumentos permiten ahorrar tiempo y costes de almacenamiento. Ofrecemos varias configuraciones de aplicación, incluyendo todos los accesorios relevantes y el etiquetado en un paquete completo.

### Datos generales para pedido

Versión	Borne seccionable de medición, PUSH IN, beige, 6 mm <sup>2</sup> , 30 A, Número de conexiones: 44, Número de pisos: 1
Código	<a href="#">8000122124</a>
Tipo	TAB_SYNA_WECHSELTADEL
GTIN (EAN)	4099986841529
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2025-05-06T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">TABSYNAWECHSELTADEL</a>

### Datos técnicos

www.weidmueller.com

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	79 mm	Profundidad (pulgadas)	3.1102 inch
Altura	120.8 mm	Altura (pulgadas)	4.7559 inch
Anchura	250.2 mm	Anchura (pulgadas)	9.8504 inch
Peso neto	889 g		

#### Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, mín. -60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx. 130 °C
--	--

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión	arriba	Tipo de conexión	PUSH IN
Número de conexiones	44	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, semirrígido, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, semirrígido, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.	10 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>		

#### Datos del material

Material básico	Wemid	Color	beige
Color componentes de accionamiento	otros	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0

#### Datos nominales

Sección nominal	6 mm <sup>2</sup>	Corriente nominal	30 A
Normas	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3		

#### Generalidades

Normas	IEC 60947-7-1 (-7-2)	Carril de montaje	TS 35
--------	----------------------	-------------------	-------

#### Otros datos técnicos

enclavable	Sí	Tipo de montaje	TS 35
------------	----	-----------------	-------

## TAB\_SYNA\_WECHSELTADEL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	No	Número de pisos	1
Número de puntos de embornado por piso	44	Carril de montaje	TS 35
Función N	No	Función PE	Sí
Función PEN	No		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

TAB\_SYNA\_WECHSELTADEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Dibujos

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

