

KEBIQL304020S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Versión	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock). Cajas, recto, Altura: 300 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 200 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, no probado, plata
Código	8000133639
Tipo	KEBIQL304020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4099987368575
Cantidad	1 Pieza

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	200 mm	Profundidad (pulgadas)	7.874 inch
Altura	300 mm	Altura (pulgadas)	11.811 inch
Anchura	400 mm	Anchura (pulgadas)	15.748 inch
Peso neto	6825.84 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conexión a tierra Bases y capotas

Tierra, caja, tapa	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa	Tierra, caja, externa	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, interna	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa		

Datos generales

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la carcasa	1.5 mm
Espesor del material	1.5 mm	Temperatura de servicio, max.	85 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Superficie	cepillado, no probado
Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J	Tipo de protección	IP66
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)	Material de la junta	Poliuretano
Fijación de caja	4 o 6, orificios roscados ciegos M6 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional	Placa de fijación	No
Tapa	Sí	Campos de aplicación:	Tecnología de edificios

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	3x21	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 35 / ZDU 35	3x13
WDU 4 / ZDU 4	3x35	WDU 6 / ZDU 6	3x27

KEBIQL304020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10	3x51	WDU 16 / ZDU 16	3x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x61	WDU 35 / ZDU 35	3x19
WDU 4 / ZDU 4	3x51	WDU 6 / ZDU 6	3x40

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01	Condiciones de aprobación	CE
---	------------------------------	---------------------------	----

Prensaestopas a la derecha

M25	10	M16	32
M40	5	M32	8
M20	21	M12	55

Prensaestopas arriba y abajo

M20	70	M12	85
M40	15	M32	24
M25	40	M16	96

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		