

**KEBIQL806020S2NO AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock). Cajas, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 200 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, no probado, plata |
| Código     | <a href="#">8000133643</a>  |
| Tipo       | KEBIQL806020S2NO AL   |
| GTIN (EAN) | 4099987368568   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones

**Dimensiones y pesos**

|             |            |                        |             |
|-------------|------------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 200 mm     | Profundidad (pulgadas) | 7.874 inch  |
| Altura      | 800 mm     | Altura (pulgadas)      | 31.496 inch |
| Anchura     | 600 mm     | Anchura (pulgadas)     | 23.622 inch |
| Peso neto   | 19768.26 g |                        |             |

**Temperaturas**

Temperatura de servicio -40 °C...85 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
 RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Conexión a tierra Bases y capotas**

|                       |   |                       |   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Tierra, caja, tapa    | Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa | Tierra, caja, externa | Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa |
| Tierra, caja, interna | Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa |                       |   |

**Datos generales**

|                               |   |                               |                         |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Espesor de la tapa            | 1.5 mm  | Espesor de la carcasa         | 1.5 mm                  |
| Espesor del material          | 1.5 mm  | Temperatura de servicio, max. | 85 °C                   |
| Temperatura de servicio, min. | -40 °C  | Superficie                    | cepillado, no probado   |
| Resistente a los golpes       | Versión estándar 10 J   | Tipo de protección            | IP66                    |
| Material básico               | Acero inoxidable 1.4301 (304)   | Material de la junta          | Poliuretano             |
| Fijación de caja              | 4 o 6, orificios roscados ciegos M6 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional | Placa de fijación             | No                      |
| Tapa                          | Sí  | Campos de aplicación:         | Tecnología de edificios |

**Montaje horizontal**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x51 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x44 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x98 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x83 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x64 |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Montaje vertical**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x70  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x132 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| WDU 16 / ZDU 16 | 3x61 |
| WDU 35 / ZDU 35 | 2x44 |
| WDU 6 / ZDU 6   | 4x94 |

**Números de certificación de cajas**

|   |                              |                           |    |
|---|------------------------------|---------------------------|----|
| Núm. de declaración de conformidad<br>(DoC LVD) | DE PS2650 220428<br>001ISS01 | Condiciones de aprobación | CE |
|---|------------------------------|---------------------------|----|

**Prensaestopas a la derecha**

|     |    |
|-----|----|
| M25 | 51 |
| M16 | 84 |
| M50 | 8  |
| M20 | 80 |

|     |     |
|-----|-----|
| M63 | 7   |
| M40 | 22  |
| M32 | 28  |
| M12 | 192 |

**Prensaestopas arriba y abajo**

|     |    |
|-----|----|
| M20 | 42 |
| M63 | 5  |
| M32 | 20 |
| M50 | 6  |

|     |     |
|-----|-----|
| M12 | 138 |
| M40 | 16  |
| M25 | 24  |
| M16 | 45  |

**Clasificaciones**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Sopores para documentos**

Sopores para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | DOHA KEB A4 S4B R          | Versión   |
| Código     | <a href="#">8000075809</a> | Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 175 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4064675425656              | Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | DOHA KEB A5 S4B R          | Versión   |
| Código     | <a href="#">8000075808</a> | Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 125 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4064675425649              | Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |
| Tipo       | DOHA KEB A6 S4B R          | Versión   |
| Código     | <a href="#">8000075807</a> | Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 95 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4064675425359              | Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero inoxidable 1.4404, plata |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

**Pies de montaje**

Gracias a los pies de montaje disponibles de forma adicional, las cajas también pueden montarse desde el exterior.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KEB MOFT SMALL S4 SET      | Versión   |
| Código     | <a href="#">2660200318</a> | Klippon EB (Essential Box), Pie de montaje, Altura: 38 mm, Anchura: |
| GTIN (EAN) | 4064675275695              | 55 mm, Profundidad: 10.5 mm, Material básico: Acero, no probado,    |
| Cantidad   | 1 ST                       | plata   |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Separador**

Los separadores de acero inoxidable disponibles en tres longitudes incrementan la distancia entre los carriles de montaje o DIN y la pared posterior de la caja.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | SP M6 15 MSZN              | Versión   |
| Código     | <a href="#">3896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851              | mm, Profundidad: 15 mm, Material básico: Acero, plata               |
| Cantidad   | 2 ST                       |   |
| Tipo       | SP M6 20 MSZN              | Versión   |
| Código     | <a href="#">3896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234              | mm, Profundidad: 20 mm, Material básico: Acero, plata               |
| Cantidad   | 2 ST                       |   |
| Tipo       | SP M6 30 MSZN              | Versión   |
| Código     | <a href="#">3896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), Separador, Altura: 11.2 mm, Anchura: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241              | mm, Profundidad: 30 mm, Material básico: Acero, plata               |
| Cantidad   | 2 ST                       |   |

**Soporte de etiqueta de tipo**

Hay una variedad de soportes de etiqueta diseñados disponibles para la pantalla prominente y para placas de identificación adicionales en función de la necesidad.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | TPSDHA KEB 100X25 S4B R    | Versión   |
| Código     | <a href="#">8000075818</a> | Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 25 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4064675425632              | Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero |
| Cantidad   | 1 ST                       | inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata                    |
| Tipo       | TPSDHA KEB 130X50 S4B R    | Versión   |
| Código     | <a href="#">8000075816</a> | Klippon EB (Essential Box), Cajas, remachado, Altura: 50 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4064675425366              | Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 mm, Material básico: Acero |
| Cantidad   | 1 ST                       | inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, plata                    |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Placas de montaje**

Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versión  |
| Código     | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material básico: Acero, cincado, chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

**Material para el montaje**

Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Juegos de material de sujeción**

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El juego de sujeción para etiquetas SD se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El juego de sujeción universal TPSD ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | LKSC M6X8 A2 TX30          | Versión   |
| Código     | <a href="#">2704960000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fijación, Altura: 11.3 mm, Anchura: 13.6 mm, Profundidad: 13.6 mm, Material básico: Acero inoxidable, no probado, plata |
| GTIN (EAN) | 4050118753196              |   |
| Cantidad   | 500 ST                     |   |

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Destornillador de pala plana**

Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SDIS SLIM 1.2X6.5X150      | Versión  |
| Código     | <a href="#">2749640000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de |
| GTIN (EAN) | 4050118896381              | caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm                        |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

**Placas de montaje**

Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | KEB MOPL 8060 S2N H        | Versión  |
| Código     | <a href="#">8000074325</a> | Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 740 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4064675425342              | Anchura: 540 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Acero    |
| Cantidad   | 1 ST                       | inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata                     |
| Tipo       | KEB MOPL 8060 MSZN         | Versión  |
| Código     | <a href="#">8000074179</a> | Klippon EB (Essential Box), Placa de montaje, Altura: 740 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4064675425243              | Anchura: 540 mm, Profundidad: 12 mm, Material básico: Chapa de |
| Cantidad   | 1 ST                       | acero, cincado, plata  |

**Llave de doble paleta**

La llave de doble paleta permite bloquear y abrir el elemento de enclavamiento de la puerta de la caja.

**KEBIQL806020S2N0 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KLIPPON QL KEY             | Versión   |
| Código     | <a href="#">2473930000</a> | Klippon EB (Essential Box), Llave, otros, Material básico: Plástico |
| GTIN (EAN) | 4050118485868              |   |
| Cantidad   | 5 ST                       |   |