

## TS35X15 ST 202 K75 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similar a la ilustración



Similar a la ilustración

Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 35 x 15, Anchura: 202 mm, sin coliso, con coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código	<a href="#">8000135666</a>
Tipo	TS35X15 ST 202 K75 VER
GTIN (EAN)	4099987090049
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	202 mm	Anchura (pulgadas)	7.9527 inch
Longitud	202 mm	Longitud (pulgadas)	7.9527 inch
Peso neto	144.84 g		

#### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C Temperatura de servicio

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos generales

Espesor del material	1.5 mm	Indicación de montaje	Montaje directo
Normas	De conformidad con la norma DIN EN 60715	Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Material básico	Acero	Medida de matriz	6,3 x 20 mm

#### Datos generales Accesorios

Espesor del material	1.5 mm	Superficie	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Material básico	Acero	Medida de matriz	6,3 x 20 mm

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		