

**Datos generales para pedido**

| | |
|------------|----------------------------|
| Versión | Fotovoltaico, Tapa solar |
| Código | 8000143243 |
| Tipo | PV SUNCOVER 20/20/13 |
| GTIN (EAN) | 4099987111829 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 136.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 5.374 inch |
| Altura | 224.5 mm | Altura (pulgadas) | 8.8386 inch |
| Anchura | 241 mm | Anchura (pulgadas) | 9.4882 inch |
| Peso neto | 2872 g | | |

Conformidad medioambiental del productoEstado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material

Material básico Acero inoxidable

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ETIM 10.0 | EC000744 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 | | |

Dibujos



PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con segidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PVN DC 1I 10 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2914580000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 1 entrada / 1 |
| GTIN (EAN) | 4099986542020 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 1I 10 2MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2882160000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 1 entrada / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675675778 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2791930000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675072973 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2866300000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675603986 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2791920000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675072966 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2791950000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675072997 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2866310000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675603993 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2791940000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675072980 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2866320000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604006 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2866360000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604044 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |

PV SUNCOVER 20/20/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2866340000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604020 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2866330000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604013 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2866370000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604051 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R... | Versión |
| Código | 2866350000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 entradas / 1 |
| GTIN (EAN) | 4064675604037 | salida por MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 3I 30 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2890560000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3 |
| GTIN (EAN) | 4064675878407 | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | PVN DC 3I 30 1MPP SPD1R... | Versión |
| Código | 2890320000 | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3 |
| GTIN (EAN) | 4064675877967 | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad | 1 ST | |