

PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Tapa solar, Interruptor separador
Código	8000143244
Tipo	PV SUNCOVER 20/20/13 SW
GTIN (EAN)	4099987111836
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	136.5 mm	Profundidad (pulgadas)	5.374 inch
Altura	224.5 mm	Altura (pulgadas)	8.8386 inch
Anchura	241 mm	Anchura (pulgadas)	9.4882 inch
Peso neto	2872 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material

Material básico Acero inoxidable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Dibujos



PV SUNCOVER 20/20/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versión
Código	2890590000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4064675878438	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, Prensaestopas
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versión
Código	2890350000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4064675877998	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, MC4-Evo 2
Tipo	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	Versión
Código	2890470000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4064675878315	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, WM4C