

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Tapa solar
Código	8000143251
Tipo	PV SUNCOVER 30/30/13
GTIN (EAN)	4099987111904
Cantidad	1 Pieza

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	136.5 mm	Profundidad (pulgadas)	5.374 inch
Altura	324.5 mm	Altura (pulgadas)	12.7756 inch
Anchura	341 mm	Anchura (pulgadas)	13.4252 inch
Peso neto	3000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material

Material básico Acero inoxidable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Dibujos



PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Combiner boxes de generadores de CC con fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1...	Versión
Código	2925830000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4099986642058	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Con soporte
Cantidad	1 ST	de fusible, MC4-Evo 2