


PV SUNCOVER 30/60/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Tapa solar, Interruptor separador
Código	8000158570
Tipo	PV SUNCOVER 30/60/13 SW
GTIN (EAN)	4099987365079
Cantidad	1 Pieza

PV SUNCOVER 30/60/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	136.3 mm	Profundidad (pulgadas)	5.3661 inch
Altura	324.5 mm	Altura (pulgadas)	12.7756 inch
Anchura	641 mm	Anchura (pulgadas)	25.2362 inch
Peso neto	4350 g		


Material

Material básico Acero inoxidable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Dibujos



PV SUNCOVER 30/60/13 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Combiner boxes de generadores de CC con fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Tipo	PVN DC 3IF 30 2MPP SW S...	Versión
Código	2925860000	Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 entradas / 3
GTIN (EAN)	4099986642089	salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor
Cantidad	1 ST	separador, MC4-Evo 2