

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Serie K Klippon®, accesorios

Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 140 mm, Anchura: 182 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	8000188277
Tipo	KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062366
Cantidad	1 Pieza

KLIPPON K6 MOPL 1620 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	140 mm	Altura (pulgadas)	5.5118 inch
Anchura	182 mm	Anchura (pulgadas)	7.1653 inch
Peso neto	267.9 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Datos generales

Espesor del material	1.5 mm	Indicación de montaje	Placa de montaje
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero
Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes		

Datos generales Accesorios

Espesor del material	1.5 mm	Diámetro de la perforación (D)	7 mm
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		