


## KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Serie K Klippon®, accesorios

### Datos generales para pedido

Versión	Klippon K (caja de aluminio vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 288 mm, Anchura: 383 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material básico: Chapa de acero, cincado, plata
Código	<a href="#">8000188287</a>
Tipo	KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062465
Cantidad	1 Pieza

## KLIPPON K79 MOPL 3140 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	1.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0591 inch
Altura	288 mm	Altura (pulgadas)	11.3386 inch
Anchura	383 mm	Anchura (pulgadas)	15.0787 inch
Peso neto	1266.7 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio

### Datos generales

Espesor del material	1.5 mm	Indicación de montaje	Placa de montaje
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero
Campos de aplicación:	Tecnología de edificios, Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Ingeniería de transportes		

### Datos generales Accesorios

Espesor del material	1.5 mm	Diámetro de la perforación (D)	7 mm
Superficie	cincado	Material básico	Chapa de acero

### Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		