



Similar a la ilustración

El cable de control prefabricado dispone de conectores hembra enchufable de 10 o 40 polos según IEC 603/1 DIN 41 65 1. Se utiliza, entre otros usos, para conectar el adaptador frontal del PLC a los interfaces activos o pasivos de Weimüller. Están disponibles en diferentes longitudes.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
Código	8235380000
Tipo	FBK 10/200 RK
GTIN (EAN)	4008190264604
Cantidad	1 Pieza

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	127 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-10...70 °C	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---------------------------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Longitud de cable	2 m	apropiado para	Señales digitales
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYY
Conector al interface	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P	Número de polos, mín.	10 polos
Conector al lado control	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P	Sección del conductor	0.14 mm ²

Datos eléctricos

Corriente total, máx.	3 A	Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A
Tensión nominal	< 50 V AC, ≤ 50 V DC	Resistencia	55 mΩ/m


Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Interfaces para señales de salida**


Elementos de interfaz RS F40 o RS F10 para 32 u 8 señales que permiten aislar mediante relé las señales que provienen del PLC con los sensores y actuadores de campo.

Las principales características son:

- Conexión directa o brida tornillo.
- Señales agrupadas por byte.
- Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35.

Datos generales para pedido

Tipo	RS F40 16RS OUT 24VDC	Versión
Código	8224181001	RCL314024, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248063338	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RS F40 16RS OUT 24VDC E	Versión
Código	8224191001	RCL314024, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248159888	
Cantidad	1 ST	

Interfaces digitales directas de entrada/salida


Elementos de interfaz pasivos RS F40 o RS F10 para 32 u 8 señales que permiten conectar con eficiencia sensores y actuadores periféricos a los módulos de entrada/salida del PLC mediante los cables prefabricados.

Las principales características son:

- Conexión directa o brida tornillo.
- Señales agrupadas por byte.
- Técnicas de 1-2 o 3 conductores.
- Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35.

Datos generales para pedido

Tipo	RS F10 I/8 LD LPK2	Versión
Código	8224260000	Interfaz, RSF, 1-hilo, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4008190208127	
Cantidad	1 ST	

Interfaces para señales de salida

Elementos de interfaz RS F40 o RS F10 para 32 u 8 señales que permiten aislar mediante relé las señales que provienen del PLC con los sensores y actuadores de campo.

Las principales características son:

- Conexión directa o brida tornillo.
- Señales agrupadas por byte.
- Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35.

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	RS F10 8R OUT 24VDC	Versión
Código	8329800000	DOLD OW5691, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4008190337216	
Cantidad	1 ST	

Adaptador frontal para PLC S7



Los adaptadores frontales se pueden conectar de forma segura y rápida a los conjuntos SIEMENS S7 300/400 E/S. Estos ofrecen una conexión económica de los módulos activos y pasivos de la interfaz.

- Conducción de mando confeccionada fija de 4x10 y 1x40 polos.
- Alimentación separada de la tensión de alimentación a través de bornes de conexión brida-tornillo.
- Separación del potencial con puentes enchufables.


Datos generales para pedido

Tipo	SIM S7/400 FB40 2.0M	Versión
Código	8335900200	
GTIN (EAN)	4008190915759	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB40 2.5M	Versión
Código	8335900250	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072094	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB40 3.0M	Versión
Código	8335900300	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4032248016426	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 2.0M	Versión
Código	8335910200	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190072773	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 2.5M	Versión
Código	8335910250	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073213	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 3.0M	Versión
Código	8335910300	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190073497	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/400 FB4*10 5.0M	Versión
Código	8335910500	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-400, 48 P
GTIN (EAN)	4008190915704	
Cantidad	1 ST	

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Interfaces digitales directas de entrada/salida**


Elementos de interfaz pasivos RS F40 o RS F10 para 32 u 8 señales que permiten conectar con eficiencia sensores y actuadores periféricos a los módulos de entrada/salida del PLC mediante los cables prefabricados.

Las principales características son:

- Conexión directa o brida tornillo.
- Señales agrupadas por byte.
- Técnicas de 1-2 o 3 conductores.
- Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35.

Datos generales para pedido

Tipo	RS F10 I/O8 LMZF	Versión
Código	8428870000	Interfaz, RSF, 1-hilo, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190030582	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RS F40 I/O32 LMZF	Versión
Código	8428880000	Interfaz, RSF, 1-hilo, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190032210	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RS F10 INIT8 LD LMZF	Versión
Código	8428890000	Interfaz, RSF, 3-hilos, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190032005	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RS F40 INIT32 LD LMZF	Versión
Código	8428900000	Interfaz, RSF, 3-hilos, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190030384	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RS F40 INIT32 LMZF	Versión
Código	8430980000	Interfaz, RSF, 2-hilos, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190036188	
Cantidad	1 ST	

Interfaces para señales de salida

Elementos de interfaz RS F40 o RS F10 para 32 u 8 señales que permiten aislar mediante relé las señales que provienen del PLC con los sensores y actuadores de campo.

Las principales características son:

- Conexión directa o brida tornillo.
- Señales agrupadas por byte.
- Módulos muy compactos en perfil RS-45 para la fijación a carril de montaje estándar TS35.

Datos generales para pedido

Tipo	RS F10 8RS OUT LMZF	Versión
Código	8430990000	FUJITSU NYP-24WK, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190027551	
Cantidad	1 ST	

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	RS F40 32RS OUT LMZF	Versión
Código	8431000000	FUJITSU NYP-24WK, Conexión directa
GTIN (EAN)	4008190032753	
Cantidad	1 ST	

Adaptador frontal para PLC S7



Los adaptadores frontales se pueden conectar de forma segura y rápida a los conjuntos SIEMENS S7 300/400 E/S. Estos ofrecen una conexión económica de los módulos activos y pasivos de la interfaz.

- Conducción de mando confeccionada fija de 4x10 y 1x40 polos.
- Alimentación separada de la tensión de alimentación a través de bornes de conexión brida-tornillo.
- Separación del potencial con puentes enchufables.

Datos generales para pedido

Tipo	SIM S7/300 FB40 2.0M	Versión
Código	8433290200	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190094195	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB40 2.5M	Versión
Código	8433290250	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190097424	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB40 3.0M	Versión
Código	8433290300	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190113001	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB40 5.0M	Versión
Código	8433290500	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190120252	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 2.0M	Versión
Código	8433310200	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190058494	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 2.5M	Versión
Código	8433310250	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190059941	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 3.0M	Versión
Código	8433310300	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190064204	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SIM S7/300 FB4*10 5.0M	Versión
Código	8433310500	Cable prefabricado, SIM, Siemens S7-300, 40 P
GTIN (EAN)	4008190069032	
Cantidad	1 ST	

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Micro interface digital



Adaptador específico para conectar a MICROSERIE RELAYS junto con un cable de conector plano de 10 polos o sub-d de 15 polos.

Datos generales para pedido

Tipo	MI8DO-Z SUB D15S	Versión
Código	8773570000	Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión directa
GTIN (EAN)	4032248442102	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DI-Z F10 S	Versión
Código	8773530000	Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, Conexión directa
GTIN (EAN)	4032248442065	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DI-Z SUB D15S	Versión
Código	8773490000	Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión directa
GTIN (EAN)	4032248442010	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DI-S SUB D15S	Versión
Código	8773460000	Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248441990	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DO-S SUB D15S	Versión
Código	8773550000	Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248442089	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DO-Z F10 S	Versión
Código	8773620000	Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, Conexión directa
GTIN (EAN)	4032248442157	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DO-S F10 S	Versión
Código	8773600000	Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248442133	
Cantidad	1 ST	
Tipo	MI8DI-S F10 S	Versión
Código	8773510000	Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4032248442034	
Cantidad	1 ST	

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cable de control prefabricado



El cable de control prefabricado dispone de conectores hembra enchufable de 10 o 40 polos según IEC 603/1 DIN 41 651. Se utiliza, entre otros usos, para conectar el adaptador frontal del PLC a los interfaces activos o pasivos de Weimüller. Están disponibles en diferentes longitudes.

Datos generales para pedido

Tipo	FBK 40/500 RK	Versión
Código	8235350000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190267759	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/100 RK	Versión
Código	8216350000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190190392	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 10/500 RK	Versión
Código	8235440000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264666	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 10/400 RK	Versión
Código	8235420000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264642	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 10/350 RK	Versión
Código	8235410000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 10P
GTIN (EAN)	4008190264635	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/300 RK	Versión
Código	8216390000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264697	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/150 RK	Versión
Código	8216360000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264673	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/400 RK	Versión
Código	8216410000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264710	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/200 RK	Versión
Código	8216370000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190263584	
Cantidad	1 ST	
Tipo	FBK 40/350 RK	Versión
Código	8216400000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264703	
Cantidad	1 ST	

FBK 10/200 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	FBK 40/250 RK	Versión
Código	8216380000	Cable prefabricado, FBK, CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 40P
GTIN (EAN)	4008190264680	
Cantidad	1 ST	