

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Datos generales para pedido

Versión	Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 15 V UC...30 V UC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 4 A, Conexión enchufable
Código	8576360000
Tipo	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Cantidad	15 Pieza

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	29.2 mm	Altura (pulgadas)	1.1496 inch
Anchura	13 mm	Anchura (pulgadas)	0.5118 inch
Peso neto	16.19 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...50 °C	Temperatura ambiente	-40 °C...50 °C
Temperatura de servicio			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Lado de mando

Tensión de mando nominal	15 V UC...30 V UC	Corriente de mando nominal	10 mA DC (±20 %)
Potencia nominal	240 mW	Indicador de estado	No

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	12...275 V AC	Intensidad permanente	4 A
Intens. de conexión nominal	4 A	Retardo de conexión	≤ 12 ms
Retardo en la desconexión	20 ms	Caída de tensión con carga máxima	≤ 1,1 V
Corriente de fuga	<1 mA	Resistente a cortocircuitos	No
Tipo de contacto	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

Datos generales

Color Celeste

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Categoría de sobretensión	III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida	> 8 mm	Sobretensión de choque fijo	4 kV (1,2/50 μs)

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0

27-37-16-04