

**RIM 3 24/60VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Similar a la ilustración

**Datos generales para pedido**

Versión	RIDERSERIES RCL, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 24...60 V UC, Conexión enchufable
Código	<a href="#">8691020000</a>
Tipo	RIM 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248361700
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">CXX L 62R</a>

**RIM 3 24/60VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (cURus)	E223759

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	34.5 mm
Altura	9 mm
Anchura	12.5 mm
Peso neto	2.7 g

Profundidad (pulgadas)	1.3583 inch
Altura (pulgadas)	0.3543 inch
Anchura (pulgadas)	0.4921 inch

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos nominales UL**

Núm. de certificación (cURus)	E223759
-------------------------------	---------

**Lado de mando**

Tensión de mando nominal	24...60 V UC	Indicador de estado	LED rojo
--------------------------	--------------	---------------------	----------

**Datos generales**

Color	negro
-------	-------

**Información adicional sobre homologaciones/normas**

Normas	UL508	Núm. de certificación (cURus)	E223759
--------	-------	-------------------------------	---------

**Datos de conexión**

Técnica de conexión de conductores	Conexión enchufable
------------------------------------	---------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 3 24/60VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dibujos

Esquema de conexiones



Dimensional drawing

