

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Fácil instalación en el armario de distribución
- Módulo TS35 para montaje en carril
- Marca de control VDE
- De dos polos, con contacto de puesta a tierra

Datos generales para pedido

| | |
|-------------------|--|
| Versión | Electrical-cabinet socket outlet TS 35 |
| Código | 8734580000 |
| Tipo | SCHUKO TS35 |
| GTIN (EAN) | 4032248407835 |
| Cantidad | 10 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta | 2024-08-03T00:00:00+02:00 |

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|-------------|
| Altura | 45 mm | Altura (pulgadas) | 1.7716 inch |
| Anchura | 76 mm | Anchura (pulgadas) | 2.9921 inch |
| Longitud | 60 mm | Longitud (pulgadas) | 2.3622 inch |
| Peso neto | 95 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C...40 °C | Temperatura de servicio | -20 °C...40 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | Conforme sin exención |
| RoHS | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |
|------------|---------------------------------------|

Entrada

| | |
|-------------------|------|
| Corriente nominal | 16 A |
|-------------------|------|

Datos generales

| | |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
|---------------------------|----|

Coordinadas de aislamiento

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|---|
| Categoría de sobretensión | II | Grado de polución | 2 |
|---------------------------|----|-------------------|---|

Coordinadas del aislamiento según EN 50178

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|---|
| Categoría de sobretensión | II | Grado de polución | 2 |
|---------------------------|----|-------------------|---|

Datos generales

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------|-------|
| Diseño | Cajas de instalación | Color | beige |
| Carril de montaje | TS 35 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000125 | ETIM 9.0 | EC000125 |
| ETIM 10.0 | EC000125 | ECLASS 14.0 | 27-14-40-42 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-40-42 | | |


SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | WEW 35/1 VO GF SW | Versión |
| Código | 1478990000 | Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 12 |
| GTIN (EAN) | 4050118286892 | mm, 130 °C |
| Cantidad | 50 ST | |
| Tipo | WEW 35/2 VO GF SW | Versión |
| Código | 1479000000 | Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | 130 °C |
| Cantidad | 50 ST | |

Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SDIS SL 0.6X3.5X100 | Versión |
| Código | 1274660000 | Destornillador, Herramienta de montaje |
| GTIN (EAN) | 4050118072631 | |
| Cantidad | 1 ST | |

Destornillador de estrella, tipo Pozidrive



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Datos generales para pedido**

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | SDIK PZ1 SL | Versión |
| Código | 1274730000 | Destornillador, Destornillador |
| GTIN (EAN) | 4050118073225 | |
| Cantidad | 1 ST | |