

**Pieza en T IP20 PROFIBUS-DP**

Este distribuidor para PROFIBUS-DP permite una conexión cómoda en el armario de distribución.

Este componente se puede montar en los carriles TS32/35 y conecta conductores estándar de PROFIBUS-DP. Además de conectar, es posible realizar cables de derivación. Se recomienda reducir al máximo la longitud de los cables de derivación. Además, el artículo 8788580000 permite conectar aparatos de análisis/programación con un conector hembra Sub-D de 9 polos.

- Funciones de la pieza en T
- Buen contacto del apantallamiento
- Amplio espacio para conectar el cable de bus
- Montaje sobre carriles TS32/35

Datos generales para pedido

Versión	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Código	8800040000
Tipo	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	65.8 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
RoHS	

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Tipo de conexión	Conección brida-tornillo	Diámetros de cable, max.	8 mm
Diámetros de cable, min.	4.5 mm	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²	Tipo de protección	IP20
Conexión 1	Profibus-DP T-connector	Conexión 2	Tornillo
diámetro externo del conductor	-		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Dibujos

Esquema de conexiones

