

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptador específico para conectar a MICROSERIE RELAYS junto con un cable de conector plano de 10 polos o sub-d de 15 polos.

Datos generales para pedido

Versión	Adaptador, MICRO-Interface, Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión brida-tornillo
Código	8800220000
Tipo	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
Cantidad	10 Pieza

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	61 mm	Profundidad (pulgadas)	2.4016 inch
Altura	42 mm	Altura (pulgadas)	1.6535 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	27.46 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20...85 °C Temperatura de servicio 0...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6aI, 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc		

Datos de conexión

Tensión de alimentación max. 30 V AC/DC

Especificaciones

Tensión de servicio 30 V UC Corriente máxima por canal 0.5 A
 Intensidad nominal total 2 A

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad	DIN EN 50178	Tensión de aislamiento nominal	< 50 V AC
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
Tensión de prueba de aislamiento AC	0.35 kV		

Conexión de alimentación

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		