



Salidas de carril, versión módulo RJ45 según IEC 60603-7-5 1, para diámetro externo del conducto hasta 1,6 mm

Datos generales para pedido

Versión	Salida de carril RJ45, Módulo RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Código	8808360000
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Cantidad	1 Pieza

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Dimensiones y pesos

Peso neto	53 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Temperatura de colocación		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Módulo RJ45	Composición	Ventana para señalización 1 dimensión modular TE según DIN 43880, para instalar
Modo de conexión	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Color	Gris claro
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Diámetro del aislante, min.	0.7 mm
Diámetro del aislante, max.	1.6 mm	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64 mm	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible	0.48...0.64 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.	5.5 mm	Diámetro de la funda, max.	10 mm
Tipo de montaje	TS 35	Apantallamiento	Sí
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	750 (RJ45)

Normas generales

N.º de certificado (DNV)	TAE00003EW	Conector norma	IEC 60603-7-5
N.º de certificado (cULus)	E316369		

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC	Resistencia del aislamiento	500 MΩ
Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado




Imagen de producto



Accesorios

Señalizador "Outlet"



Señalizadores para el campo de rotulación de las salidas de los carriles de Weidmüller.

Estas son sus ventajas:

- blanco
- sin imprimir
- En hoja de rotulación

Datos generales para pedido

Tipo	IE-DM	Versión
Código	8813500000	
GTIN (EAN)	4032248513345	
Cantidad	50 ST	