



Conecotor SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

### Datos generales para pedido

Versión	Clavija de conexión, Conector macho, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106
Código	<a href="#">8808380000</a>
Tipo	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Cantidad	1 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Peso neto 29 g

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C  
Temperatura de colocación

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Conector macho	Modo de conexión	EIA/TIA T568 A
Color	Gris claro	Material capotas	PA 66, UL 94: V-0
Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750

### Normas generales

Núm. de certificado (DNV) TAE00003EW Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5


### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		



## Dibujos

### Dibujo acotado



## Accesorios

### Herramientas para prensar conectores modulares



Herramientas para prensar conectores modulares del sistema WE y DEC

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Tres funciones en una herramienta

#### Datos generales para pedido

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versión
Código	<a href="#">920280000</a>	Herramientas para prensar, Herramienta para prensar contactos
GTIN (EAN)	4032248512072	
Cantidad	1 ST	

#### RJ45 crimp



Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm

#### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PM-RJ45-TH	Versión
Código	<a href="#">1963580000</a>	Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
Cantidad	100 ST	

**IE-P-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contrapiezas****Sets - RJ45**

Conecotor SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

**Datos generales para pedido**

Tipo	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	<a href="#">8829450000</a>	Adaptador de montaje, Brida de acoplamiento, 90° hacia abajo, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532476	(ISO/IEC 11801), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	<a href="#">8829440000</a>	Adaptador de montaje, Brida de acoplamiento, 90° hacia arriba, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532469	(ISO/IEC 11801), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Versión
Código	<a href="#">8808440000</a>	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-IDC, recto, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506026	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	<a href="#">8808450000</a>	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-RJ45, recto, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506033	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
Cantidad	1 ST	