

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Clavija de conexión, Conector macho, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106
Código	8808380000
Tipo	IE-P-IP67
GTIN (EAN)	4032248505968
Cantidad	1 Pieza

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 29 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Conector macho	Modo de conexión	EIA/TIA T568 A
Color	Gris claro	Material capotas	PA 66, UL 94: V-0
Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared	Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°;
Tipo de protección	IP67	Ciclos de enchufado	750


Normas generales

Núm. de certificado (DNV) TAE00003EW Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujo acotado



IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas para prensar conectores modulares



Herramientas para prensar conectores modulares del sistema WE y DEC

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Tres funciones en una herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	TT 8 RS MP 8	Versión	
Código	9202800000		Herramientas para prensar, Herramienta para prensar contactos
GTIN (EAN)	4032248512072		
Cantidad	1 ST		

RJ45 crimp



Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PM-RJ45-TH	Versión	
Código	1963580000		Conector RJ45 crimpado, Conector sin protector antidoblado de cables, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688		
Cantidad	100 ST		

IE-P-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Contrapiezas

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45



Datos generales para pedido

Tipo	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	8829450000	Adaptador de montaje, Brida de acoplamiento, 90° hacia abajo, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532476	(ISO/IEC 11801), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	8829440000	Adaptador de montaje, Brida de acoplamiento, 90° hacia arriba, Cat.6
GTIN (EAN)	4032248532469	(ISO/IEC 11801), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC-IP67	Versión
Código	8808440000	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-IDC, recto, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506026	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67	Versión
Código	8808450000	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-RJ45, recto, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248506033	(ISO/IEC 11801 2010), IP67
Cantidad	1 ST	