

IE-CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Versión | Continuity tester for data cables |
| Código | 8808420000 |
| Tipo | IE-CT |
| GTIN (EAN) | 4032248506002 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|----------|---------------------|-------------|
| Altura | 36 mm | Altura (pulgadas) | 1.4173 inch |
| Anchura | 70 mm | Anchura (pulgadas) | 2.7559 inch |
| Longitud | 140 mm | Longitud (pulgadas) | 5.5118 inch |
| Peso neto | 348.48 g | | |

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Aparatos de medición y de prueba

Alimentación Batería monobloc de 9V Indicación digital

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002080 | ETIM 9.0 | EC002080 |
| ETIM 10.0 | EC002080 | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 | | |