

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Adaptador de montaje, Módulo RJ45-IDC, recto, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Código	<u>8808440000</u>
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
 Homologaciones	CN LLANCE.			
Tiomologaciones	DNV			
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos	'			
	00.00			
Peso neto	22.39 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento Temperatura de colocación		Temperatura de servicio	-40 °C70 °C	
Conformidad medioambienta	al del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	a Conforme sin exención			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso		
Datos generales				
Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC	
Descripción del artículo	Módulo RJ45-IDC, recto	Composición	Brida de inserción con marco de montaje y módulo RJ45 con sistema de conexión IDC Tapa imperdible	
Modo de conexión	Conductores codificados por colores según EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Color	Gris claro	
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box	
Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°	Tipo de protección	IP67	
Ciclos de enchufado	750			
Normas generales				
Núm. de certificado (DNV)	TAE00003EW	Conector norma	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5	
Propiedades eléctricas				
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V AC/DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V AC/DC	
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	

Fecha de creación 14.11.2025 04:25:14 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Acoplamiento RJ45 / módulo



Conector IE en IP20 para conectores de cables de cobre y de fibra óptica

Datos generales para pedido

Datus ye	vatos generales para pedido			
Tipo	IE-XRJ45/IDC	Versión		
Código	8808330000	Conector para base, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20		
GTIN (EAN)	4032248505913			
Cantidad	1 ST			

Versión del catálogo / Dibujos 5