

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45

Datos generales para pedido

Versión	Clavija de conexión, Acoplamiento de cables, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106
Código	8813090000
Tipo	IE-C-IP67
GTIN (EAN)	4032248512843
Cantidad	1 Pieza

IE-C-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 66.88 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo	Acoplamiento de cables	Composición	Acoplamiento incl. módulo RJ 45 con técnica de desplazamiento de aislamiento
Modo de conexión	Conductores codificados por colores según EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Color	Gris claro
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Categoría	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Diámetro de la funda, min.	6 mm
Diámetro de la funda, max.	9.5 mm	Tipo de montaje	Montaje sobre el suelo, para conexiones al descubierto, Montaje en pared
Apantallamiento	Contacto de apantallamiento de 360°;	Tipo de protección	IP67
Ciclos de enchufado	750		

Normas generales

Núm. de certificado (DNV) TAE00003EW Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Dibujo acotado

