

**RIM-I 4 110VUC VAR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto**

## Similar a la ilustración

Módulos de protección insertables para zócalos portarreles RIDERSERIES RCI / RCM con funciones de protección opcionales.

- Con varistor protector
- Para tensión de alimentación UC

**Datos generales para pedido**

Versión	RIDERSERIES, Varistor de protección, Tensión de mando nominal: 110 V UC, Conexión enchufable
Código	<a href="#">8869730000</a>
Tipo	RIM-I 4 110VUC VAR
GTIN (EAN)	4032248606351
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-06-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	<a href="#">CXX V 72</a>

**RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad  
UL File Number Search [Sitio web UL](#)  
Núm. de certificación (cURus) E223759

**Dimensiones y pesos**

Profundidad 32.1 mm  
Altura 10.5 mm  
Anchura 11.4 mm  
Peso neto 2.3 g

Profundidad (pulgadas) 1.2638 inch  
Altura (pulgadas) 0.4134 inch  
Anchura (pulgadas) 0.4488 inch

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento -40 °C...70 °C  
Temperatura de servicio

Temperatura ambiente -40 °C...70 °C  
Humedad 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos nominales UL**

Núm. de certificación (cURus) E223759

**Lado de mando**

Tensión de mando nominal 110 V UC  
Conexión de protección Varistor

Indicador de estado No

**Datos generales**

Color transparente

**Información adicional sobre homologaciones/normas**

Núm. de certificación (cURus) E223759

**Datos de conexión**

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable



**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Esquema de conexiones****Dimensional drawing**

**RIM-I 4 110VUC VAR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Miscellaneous**

Order No.	Type	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31